

	A	B	C	D	E
2			Kølerum	Frostrum	Kølereol/Convenience
3	kode	Funktion	Indstilling	Indstilling	Indstilling
4		Konfiguration			
5	r12	Hovedkontakt	start	Start	Start
6	O61	Appl. Mode	4. Al/Rail/light	4. Al/Rail/light	4. Al/Rail/Light
7	q09	AO1 Config	ingen	ingen	Ingen
8	O02	DI1 Config	ingen	Door function	Ingen
9	O37	DI2 Config	ingen	ingen	Alarm at open
10	O84	DI3 Config	ingen	ingen	Ingen
11	O30	Kølemiddel	R744	R744	R744
12	O20	MinTranspres	-1	-1	-1
13	O21	MaxTranspres	34	34	34
14	O06	SensorConfig	PT 1000	PT 1000	PT 1000
15	d01	Def. Method	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
16	d10	DefstopSens	S5 føler	S5 føler	S5 føler
17	d10	DefStopSens	6 °C	8 °C	6 °C
18	q39	Food sensor	Alarm temp	Alarm temp	Alarm temp
33	r14	Therm. Mode	on/off	on/off	on/off
34	r00	Cutout	1 °C	-20 °C	2,5 °C
35	r01	Differens	1 K	1 K	2 K
36	r02	Max Cutout	50 °C	50 °C	50 °C
37	r03	Min Cutout	-60 °C	-60 °C	-60 °C
38	r15	Ther. S4 %	1%	1%	1%
39	r61	Ther. S4 % Ng.	1%	1%	1%
40	r98	S4 Min Lim	-60 °C	-60 °C	-50 °C
41	r13	Nat forskydning	0 K	0 K	0 K
42	r16	Smelte interval	1 tim	1 tim	1 tim
43	r17	Melt period	5 min	5 min	5 min
44		Alarm Settings			
45	A36	Alarm S4 %	0%	0%	0%
46	A13	HighLim Air	6 °C	-12 °C	8 °C
47	A14	LowLim Air	-4 °C	-35 °C	-4 °C
48	A03	Alarm delay	70. min	30 min	45 min
49	A12	Pulldown del	120 min	120	120 min
50	a01	S6 funktion	Nej	Nej	Nej
51	A04	DoorOpen del	60 min	60 min	
52	A27	Forsinkelse på en DI1 alarm. Al.Delay DI1	60		
53	A28	Forsinkelse på en DI2 alarm. Al.Delay DI2	30		0 min
54	A36	Signal til alarmtermostaten. (100%=S4, 0%=S3) Alarm S4%	0		
55	A52	Forsinkelse på S6 (produktføleralarm) efter afrimning. PullD del.S6	1		
65		Injection Control			
66	n10	Min SH	6 k	6 K	6 k
67	N09	Max SH	12 K	12 K	12 K
68	N11	Mop temp.	-2 °C	-20 °C	-2 °C
69	N13	AKV Period	6 sek	6 SEK	6 sek
70	P87	SH Min Lig	1 K	1 K	1 K
71	P86	SH max Lig	3 k	3 K	3 k
72	---	Oil Rec Mode	Ingen	INGEN	Ingen
73					
74		Afrimningsfunktion			
75	---	Def. Start	Fra	Fra	Fra
76	---	Def. Stop	Fra	Fra	Fra
77	d01	Def. Method	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
78	d10	DefStopSens	S5 Føler	S5 Føler °C	5 °Føler
79	d02	Def. StopTemp	6 °C	8 °C	6 °C
80	d24	Min Def Time	0	0	0
81	d04	Max Def. Time	45 min	45 min	45 min
82	d03	Def. Interval	0	0	0
83	d05	Time stagg.	0 min	0 min	0 min
84	d18	MaxTherRunT	0 tim	0 tim	00 tim
85	d16	Pump dwn del	2 min	2 min	2 min
86	d06	DripOff time	10 min	10 min	10 min
87	do9	FanDuringDef	Fra	Fra	Til
88	d07	FanStartDel	3 min	3 min	0 min
89	d08	Blæser start temp	-5 °C	-5 °C	-5 °C
90	d27	Railh.at def	Til	Til	Til
91	d40	Disp. D del.	30 min	30 min	30 min
92	d21	AD Mode	Fra	Fra	Fra
93					
94					
95					
96					
97					

	A	B	C	D	E
98					
99					
100			Kølerum	Frostrum	Kølereol/Convenience
101	kode	Funktion	Indstilling	Indstilling	Indstilling
102		Defrost Schedules			
103	t00	Def. Schedule	Nej	Nej	Nej
104					
105		Comp Fan Light Railh			
106	F04	Blæserstop temp	50 °C	50 °C	50 °C
107	F05	FanPulseMode	No pulsing	No pulsing	No pulsing
108	o90	Fan ForcedC1	Til	Til	Til
109	P65	BlindFanStop	0 sek.	0 sek.	0 sek.
110	o85	Rail. Mode	Til	Til	Til
111	o38	Lyskonfiguration	Day and night	Day and night	Day and night
112	o98	Light MS=Off	Fra	Fra	Fra
113					
114		Miscellaneous			
115	o46	Kølemøbel Rent	Fra	Fra	Fra
116	o89	Doorinjstart	30 min	30 min	
117	o97	Displ. Ctrl	Display air	Display air	Display air
118	o17	Disp. S4 %	0%	0%	0
119	r04	Disp. Adj. K	0,0 K	0,0 K	0,0 K
120	ro5	Temp. unit	Celsius	Celsius	Celsius
121	P89	LockDispkey	Ingen	Ingen	Ingen
122	P88	Adgangskode 1	0	0	0
123	o64	Adgangskode 2	0	0	0
126	o05	Adgangskode 3	0	0	0
127	o01	DelayOfOutp.	5 sek.	5 sek	5 sek.
128	r19	Juster S2	0,0 K	0,0 K	0,0 K
129	r10	Juster S3	0,0 K	0,0 K	0,0 K
130	r11	Juster S5	0.0 K	0.0 K	0.0 K
131	o67	Make factrory	Fra	Fra	Fra
132		Alarm priotiy			
133	---	Reset alarm	Fra	Fra	Fra
134	q38	Mute Alarm	Fra	Fra	Fra
135	P41	Al.Rel.Prio	Medium priority	Medium priority	Medium priority
136	q28	Hi Temp Prio	Høj	Høj	Høj
137	q29	Lo Temp Prio	Høj	Høj	Høj
138	q30	Sensor Prio	Høj	Høj	Høj
139	q31	DIAalarm Prio	Middel	Middel	Middel
140	q32	Defrost Prio	Lav	Lav	Lav
141	q33	Misc Prio	Middel	Middel	Middel
142	q34	Inject Prio	Middel	Middel	Middel
143	q35	CtrlOFF Prio	Lav	Lav	Lav
144					
145					
146					
147					